


この度は、日動工業の『三脚用キャスター』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱注意書をご確認の上、お取り扱いください。
また、取扱注意書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

三脚用キャスター CA-75



■適応機種


S-001 (軽量三脚)

S-01 (スタンダード三脚)

S-02 (スーパー三脚)

S-03 (ハイパー三脚)

⚠ 三脚に取付ける際の注意



■適応機種のス-001 (軽量三脚)・ス-02 (スーパー三脚)

ス-03 (ハイパー三脚)の3機種に関しましては、脚ゴムをはずさないと取付けることができません。

※脚ゴムは、脱落防止のため接着しています。

※ス-01 (スタンダード三脚)には、そのまま取付けできます。

脚ゴムを取りはずしてください。

- ・ S-001 (軽量三脚)
- ・ S-02 (スーパー三脚)
- ・ S-03 (ハイパー三脚)